



Service-Information

**Kombination No Frost Stand-
Kühlgerät
ARC 7635/1**

8501 763 11121

Letzte Änderung: 26.08.2008

Anlagedatum: 26.08.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Stromlaufplan	5
Technische Daten	7
Fühlertemperaturtabelle	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.


Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
004 0	4812 464 28054	Traverse
011 0	4812 462 18321	Fuss
012 1	4812 528 78062	Laufrolle
012 2	4812 535 78074	Drehstift
040 0	4812 417 19517	Scharnier oben
040 2	4812 417 19518	Scharnier unten
040 3	4812 417 19519	Scharnier mitte
045 2	4812 226 08025	Stift Scharnier
084 3	4819 529 18093	Gummipuffer
101 0	4812 416 10788	Tuer Gefrieren
104 0	4801 321 00458	Tuer Kuehlen
105 0	4812 532 88064	Buchse
105 1	4812 532 88102	Schutzhuelse
105 2	4812 532 88103	Schutzhuelse
110 0	4812 498 48043	Tuergriff
110 1	4812 498 48042	Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
152 0	4812 418 20171	Tuerfach
152 2	4812 418 20163	Tuerfach
152 4	4812 418 20172	Klappe
152 5	4812 418 20164	Trennteil
154 0	4812 418 48993	Flaschenfach
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4812 418 29902	Eiswuerf.Schale
190 1	4819 466 98957	Dichtung
191 0	4801 321 00457	Magnetdichtung
191 1	4812 466 68939	Magnetdichtung
201 0	4812 462 29425	Frontabdeckung
201 1	4812 442 29286	Umluftklappe
201 2	4812 462 28923	Abdeckung
201 4	4819 462 79776	Abdeckung
201 5	4819 460 78208	Folie
201 8	4812 321 78425	Kabelbaum
232 0	4812 418 29739	Verdunstersch.
241 0	4812 418 68334	Schublade
241 1	4812 418 68412	Schublade
241 2	4812 418 68299	Schublade
241 3	4812 418 48937	Korbaddeckung
241 4	4812 418 48689	Korbaddeckung
241 5	4812 418 48733	Korbaddeckung bedruckt
242 0	4812 418 70068	Gemueseschale
242 2	4812 418 29926	Schublade
244 6	4812 418 20173	Trennteil
244 7	4812 262 78048	Frontklappe
245 0	4812 440 79295	Flaschenhalter
252 0	4812 440 98377	Verkleidung
252 1	4812 460 98137	Lampenabdeckung
255 1	4812 450 88283	Glasplatte
255 2	4812 450 88298	Glasplatte
256 1	4812 462 38232	Stift


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
261 0	4812 468 18343	Korbschiene
261 1	4812 468 18344	Korbschiene
264 0	4812 528 78073	Laufrolle hinten Schublade
301 0	4812 464 69429	Schalterleiste
301 4	4812 440 29575	Abdeckung
301 5	4812 440 29576	Abdeckung
324 6	4812 445 28079	Umluftklappe
334 0	4812 412 18051	Knopf
335 5	4812 223 18433	Regler
335 6	4812 214 70854	Kontrolleinheit
402 0	4812 360 39051	Kompressor
402 1	4812 418 48925	Schale Kompr.
402 2	4819 360 48014	Ventil Klappe
420 0	4812 120 28053	Kondensator 5ÈF
440 0	4819 361 18428	Lueftermotor
440 5	4812 445 28036	Luftverteiler Filter Microban
442 3	4819 462 79775	Abdeckung
443 0	4819 515 48034	Luefterrad Ven.
451 0	4812 259 48194	Abtau-Heizung
451 1	4812 259 48213	Abtau-Heizung
491 3	4812 290 88103	Deckel Klemmk.
526 3	4812 101 18508	Potentiometer
561 2	4812 290 68325	Anschlussblock
562 0	4812 282 28348	Thermostat
566 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
614 0	4812 280 68376	Monoblock
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
652 0	4812 255 28026	Lampenfassung
655 0	4801 321 00727	Schalter
691 7	4812 310 19153	Sensor
726 1	4812 525 18048	Fuehrung
740 0	4812 511 48382	Verfluessiger
740 1	4812 462 28448	Halter
743 0	4812 440 79355	Luftverteiler
746 0	4812 511 38395	Verdampfer
762 0	4812 480 48172	Hygiene+ Filter (Whirlpool)
764 0	4819 480 28144	Filtertrockner
783 0	4812 817 19208	Ventil
965 0	4812 226 08017	Stecker
965 1	4812 532 88029	Stopfen
965 2	4812 226 08029	Stecker
965 6	4812 462 28511	Stopfen

Explosionszeichnung



0000 001 54374

Stromlaufplan



4619 523 94471

Legende

D	KUHLSCHRANK KOMPRESSOR
F	ANLAUF RELAIS
F1	P.T.C.
G	MOTORSCHUTZ
J1	KONDENSATOR
N	VENTILATORSMOTOR
Q	LAMPE
S	SCHALTER
T1	ELEKTRONISCHE MODUL
T2	ELEKTRONISCHE MODUL
P	SCHALTER LAMPE
U3	FUHLER
A	STECKER
B	ANSCHLUSSBLOCK
X	KOMPRESSOR ERDANSCHLUSS
H4	BIMETAL + SICHERUNG
L3	HEIZUNG
L4	HEIZUNG
L	ABTAU HEIZUNG

00	SCHWARZ
11	BRAUN
22	ROT
33	ORANGE
66	BLAU
77	VIOLETT
88	GRAU
99	WEISS
44	GELB
55	GRUN
45	GELB-GRUN

52394471de

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CB 335 W

Abmessungen Gerät

Höhe 204.5 cm
Breite 59.5 cm
Tiefe 61.5 cm

Nennkapazität

Gesamt
Brutto 331 l
Netto 311 l
Kühlen
Brutto 240 l
Netto 239 l
Gefrieren
Brutto 91 l
Netto 72 l

Elektrische Basisdaten

Spannung 220 V - 240 V
Frequenz 50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1.01 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 7 kg

Kompressor

Typ EMX 70 CLC
Kälteleistung(CECOMAF) 139 W

Kältemittel

Typ R 600 a
Menge 35 g

Thermostat

Elektronik

Fühlertemperaturtabelle

NTC Widerstandswerte in Abhängigkeit von der Temperatur

T [°C]	R [Ω]	T [°C]	R [Ω]	T [°C]	R [Ω]	T [°C]	R [Ω]
-40.0	90721	-26.0	37221	-12.0	16564	2.0	7911
-39.5	87739	-25.5	36111	-11.5	16114	2.5	7714
-39.0	84867	-25.0	35039	-11.0	15678	3.0	7523
-38.5	82098	-24.5	34002	-10.5	15255	3.5	7337
-38.0	79431	-24.0	32999	-10.0	14845	4.0	7156
-37.5	76859	-23.5	32029	-9.5	14446	4.5	6980
-37.0	74381	-23.0	31092	-9.0	14059	5.0	6809
-36.5	71990	-22.5	30185	-8.5	13684	5.5	6643
-36.0	69686	-22.0	29307	-8.0	13320	6.0	6481
-35.5	67463	-21.5	28458	-7.5	12967	6.5	6324
-35.0	65320	-21.0	27637	-7.0	12624	7.0	6171
-34.5	63252	-20.5	26842	-6.5	12292	7.5	6022
-34.0	61258	-20.0	26072	-6.0	11969	8.0	5877
-33.5	59332	-19.5	25324	-5.5	11656	8.5	5737
-33.0	57475	-19.0	24600	-5.0	11352	9.0	5600
-32.5	55682	-18.5	23899	-4.5	11057	9.5	5467
-32.0	53952	-18.0	23221	-4.0	10770	10.0	5337
-31.5	52281	-17.5	22564	-3.5	10492	10.5	5210
-31.0	50668	-17.0	21928	-3.0	10222	11.0	5087
-30.5	49110	-16.5	21312	-2.5	9960	11.5	4967
-30.0	47606	-16.0	20715	-2.0	9705	12.0	4851
-29.5	46145	-15.5	20137	-1.5	9458	12.5	4737
-29.0	44735	-15.0	19577	-1.0	9218	13.0	4626
-28.5	43372	-14.5	19034	-0.5	8985	13.5	4519
-28.0	42056	-14.0	18509	0.0	8758	14.0	4414
-27.5	40784	-13.5	18000	0.5	8537	14.5	4312
-27.0	39556	-13.0	17506	1.0	8322	15.0	4213
-26.5	38368	-12.5	17028	1.5	8114	15.5	4116

Anmerkung:

Der Sensor hat im Fall eines Kurzschlusses einen Widerstandswert der kleiner ist als 500 Ohm.
Der Sensor hat im offenen Stromkreis einen Widerstandswert der höher ist als 100 Kilo-Ohm.

4812 900 08006